

<b>LUBRIZOL PEARLBONDTM</b>	<b>MFI (ISO 1133) (g/10min.)</b>	<b>Viscosità a 130°C (ISO 1133) Pas</b>	<b>Range di fusione (MQSA 70 A) °C</b>	<b>Cristallizzazione (MQSA 12 B)</b>
DAP 893	60-120 (1)	380	63-67	Lenta
508	40-90 (2)	7500	73-77	Lenta
580	10-30 (1)	2700	65-71	Veloce
550	10-30 (1)	2700	66-70	Veloce
502	105-160 (2)	4950	59-63	Veloce
500	15-30 (1)	1570	64-68	Veloce
501	30-60 (1)	950	63-67	Veloce
503	60-100 (1)	500	60-64	Veloce
522	105-160 (2)	4900	65-69	Molto veloce
520	15-30 (1)	1950	64-68	Molto veloce
521	30-60 (1)	760	63-67	Molto veloce
523	60-100 (1)	380	60-64	Molto veloce
539	150-200 (1)	170	58-60	Molto veloce
ECO D 590	30-60 (1)	1680	80-84	Estremamente veloce